

활성 카본 필터 LFX-1-D-MAXI



Part Number: 532787

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

오일-제거, 냄새 제거된 압축 공기용 고성능 필터, 식품 가공
산업에 사용하기에 적합

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	MAXI
시리즈	D
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	활성 탄소 필터 화이버 필터
바울 보호망	금속 바울 보호망
작동 압력	0 ... 16 bar
권장 최대 표준 유량	1,100 l/min
에어 품질 등급용 최대 표준 공칭 유량	1,100 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:4:2] 가스 주입
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	ISO 8573-1:2010 [1:4:1]에 준하는 압축 공기 가스 주입
매체 온도	5 ... 30 °C
잉여 오일 함량	<= 0.003 mg/m3
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1,191 g
마운팅 형태	라인 설치 마운팅 브라켓 포함 옵션
공압 연결구	G1
공압 연결구, 포트 1	서브-베이스 G1
공압 연결구, 포트 2	서브-베이스 G1
재질 사항	RoHS 에 승인
필터 소재	활성 탄소 메쉬
하우징 소재	아연 다이캐스트
보울 소재	PC