

마이크로 필터 카트리지 MS6-LFM-A

Part Number: 532909

FESTO

MS 시리즈용, 필터 등급: 0.01 μm



자료 시트

특징	값
사이즈	6
표준에 기반	ISO 12500-1 ISO 12500-3
시리즈	MS
필터 등급	0.01 μm
에어 품질 등급용 최대 표준 공칭 유량	900 l/min
에어 품질 등급용 최소 표준 공칭 유량	135 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[6::-4]에 따른 압축 공기 가스 주입
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
출력에서 공기 청정 등급	ISO 8573-1:2010[3::-2]에 따른 압축 공기
분수효율성(0.1 - 0.5 μm)	99.995 %
MPPS	0.05 μm
MPPS 필터 효율	99.95 %
잉여 오일 함량	0.01 mg/m ³