

# T-원터치 피팅 QBT-3/8-3/8-U-M

Part Number: 533262

FESTO

360° 방향조정, 외부 6 각이 있는 수나사



## 자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	0.315 "
Screw-in 볼트부 씰링 타입	코팅
디자인	T-형태
컨테이너 사이즈	5
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
해양 등급(Maritime classification)p	인증서 확인
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 용력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	1.422 oz
마운팅 형태	외부 육각형 A/F 17
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 R3/8
공압 연결구, 포트 2	배관용, 3/8" 외부 직경
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
해제 링의 색상	회색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PBT
나사 씰 소재	NBR
Release ring 소재	POM
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지