


결합 너트 MCK-PK-4-KD

Part Number: 533673

FESTO

금속 버전.



자료 시트

특징	값
사이즈	암 나사산 M10x1
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.2 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 174 psi
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
공압 연결구, 포트 1	외경 6mm 튜브용 너트 포함 바브드 커넥터 내경 4mm용
유니언 너트 소재	Wrought aluminium alloy, nickel-plated
재질 사항	RoHS 에 승인