


커플링
EAMC-42-50-14-20
Part Number: 533710

FESTO



자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	14 mm
홀더 직경 2	20 mm
사이즈	42
조립 위치	어디든
최대 속도	6,000 1/min
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	34.8 kgmm ²
이송 가능 토크	17 Nm
제품 중량	138 g
재질 사항	RoHS 에 승인