


모터 유니트 MTR-DCI-52

Part Number: 533748
단종 예정 제품

FESTO



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
컨트롤러 작동 모드	PWM-MOSFET 전원 출력단
기어 유니트 형태	유성 기어 유니트
축 위치 센서	중분형 엔코더
회전 위치 엔코더 측정 원리	광원
보호 기능	I% 모니터링 온도 모니터링 전류 모니터링 전압 중단 감지 드래그 에러 모니터링 소프트웨어 끝단 감지
온도 모니터링	실리콘 절대 온도 센서 과열시 차단
최대 속도	3,000 1/min
공칭 회전 속도	3,000 1/min
절연 보호 등급	F
공칭 모터 전력	122.4 W
공칭 전압 DC	24 V
공칭 모터 전류	5 A
파라미터 설정 인터페이스	RS232 (9600 Baud)
첨두 전류	7.7 A
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 % 비-응결
보호 등급	IP54
주변 온도	0 ... 50 °C
인증	C-Tick
마운팅 형태	옵션 나사산 클램프
재질 사항	PWIS 물질 함유