


# 원터치/나사산 L-피팅 QSL-F-M7-6

Part Number(&P): 533852

FESTO

회전가능 360°, 슛나사산 외부 육각형.



## 자료 시트

| 특징                                            | 값                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 사이즈                                           | 표준                            |
| 공칭 사이즈                                        | 2.2 mm                        |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입                            | 씰링 링                          |
| 디자인 구조                                        | Push/Pull 원리                  |
| Operating pressure complete temperature range | -0.95 ... 16 bar              |
| 작동 매체                                         | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                | 윤활 작동 가능                      |
| 부식 방지 등급 KBK                                  | 3                             |
| 식품 안전                                         | 생산자 요구에 따라                    |
| 주변 온도                                         | 0 ... 150 °C                  |
| 인증                                            | Germanischer Lloyd            |
| 최대 죄임 토크                                      | 3.5 Nm                        |
| 제품 중량                                         | 15.6 g                        |
| 공압 연결구, 포트 1                                  | M7                            |
| 공압 연결구, 포트 2                                  | 배관용, 6mm 외부 직경                |
| 재질 사항                                         | RoHS 에 승인                     |
| 하우징에 대한 재질 정보                                 | 황동<br>크롬 및 니켈 도금              |
| 나사 씰에 대한 재질 정보                                | FPM                           |
| 튜브 씰에 대한 재질 정보                                | FPM                           |