


# 서비스 유니트 조합 MSB6N-3/8-FRC9:J11M2

Part Number: 534049

FESTO

필터-압력조절기-윤활기 조합, 12 bar 최대 출력 압력, 40 µm 필터, 압력 게이지 포함, 잠금 가능 조절기 헤드, 금속 바울, 수동 배수기, 유량 방향: 좌측에서 우측.



## 자료 시트

| 특징              | 값   |
|-----------------|---|
| 사이즈             | 6   |
| 시리즈             | MS  |
| 액츄에이터 자물쇠       | 내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이                             |
| 조립 위치           | 수평 +/- 5  |
| 필터 등급           | 40 µm   |
| 응축수 배수기         | 수동 회전   |
| 디자인 구조          | 압력 게이지 포함 필터 압력 조절기<br>비례 표준 분류 윤활기             |
| 컨트롤러 기능         | 출력 압력 일정<br>초기 압력 보상 포함<br>이차 배기 포함<br>복귀 유로 포함 |
| 바울 보호망          | 금속 하우징으로 내장                                     |
| 압력 게이지          | 압력 게이지 포함                                       |
| 작동 압력           | 1.5 ... 20 bar                                  |
| 압력 조절 범위        | 0.5 ... 12 bar                                  |
| 표준 공칭 유량        | 3,500 l/min                                     |
| 작동 매체           | ISO 8573-1:2010 [-:4:-]에 준하는 압축 공기<br>가스 주입     |
| 작동 및 파일럿 매체 확인  | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)                 |
| 부식 방지 등급 KBK    | 2 - 부식 응력 수준 보통                                 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| 보관 온도           | -10 ... 60 °C                                   |
| 식품 안전           | 추가 재료 정보 참조                                     |
| 출력에서 공기 청정 등급   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:-]                   |
| 매체 온도           | -10 ... 60 °C                                   |
| 주변 온도           | -10 ... 60 °C                                   |
| 제품 중량           | 1,713 g   |
| 마운팅 형태          | 액세서리 포함   |
| 공압 연결구, 포트 1    | 3/8 NPT   |
| 공압 연결구, 포트 2    | 3/8 NPT   |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                                       |