

씰링 링
OL-1/4-200
 Part Number: 534233



누설 방지, 금속 몸체 포함.



자료 시트

특징	값
표준에 기반	ISO 16030
컨테이너 사이즈	200
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 3 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 30 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 435 psi
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
클린룸 등급	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
주변 온도	-40 ... 100 °C
작동온도에서 수동 조임	예
공칭 조임 토크	10 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
공압 연결구	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
고정 장치 소재	알루미늄
씰 소재	HNBR