


리미트 스위치 부착물 DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Part Number: 534471

FESTO

반-회전 드라이브용, VDI/VDE 3845에 따른 조립 인터페이스 포함.
모든 DAPS 반-회전 드라이브에는 적합하지만, DRD/DRE는
사이즈 4에서 225까지만 가능. DRD/DRE 반-회전 드라이브
사이즈 1에서 2까지는, DAPZ-SBZ-... 어댑터를 포함한 사이즈
375에서 880까지에만 설치 가능.



자료 시트

특징	값
허용 가능 케이블 직경	8 ... 13 mm
표준에 기반	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
디자인	원형
조립 위치	어디든
회로 단락 보호	필스
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
극성 보호	모든 전기 연결용
측정 원리	유도형
스위칭 상태 표시기	예
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
절연 전압	50 V
최대 출력 전류	200 mA
스위치 출력	PNP
서지 강도	0.8 kV
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2
보호 등급	IP65
주변 온도	-25 ... 70 °C
전기 연결	볼트 체결 단자 플러그-인
케이블 패킹 연결	M20x1,5
재질 사항	RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	EPDM
하우징 커버의 재질 유의	PC
하우징 소켓의 재질 유의	PA
콘솔의 재질 유의	PA