


limit switch box DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Part Number: 534474

FESTO

반-회전 드라이브용, VDI/VDE 3845에 따른 조립 인터페이스 포함.



자료 시트

특징	값
허용 가능 케이블 직경	7 ... 13 mm
표준에 기반	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
디자인	원형
조립 위치	어디든
회로 단락 보호	아니오
스위칭 부품 기능	전환 스위치
극성 보호	아니오
측정 원리	기계적/전기적
스위칭 상태 표시기	예
작동 전압 범위 AC	4 ... 250 V
작동 전압 범위 DC	4 ... 250 V
작동 전압에서 고유 전류 소모	1 mA ... 5 A
절연 전압	250 V
최대 출력 전류	5,000 mA
최소 부하 전류	4 V/DC에서 1 mA
서지 강도	2.5 kV
오염 등급	3
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP67
주변 온도	-20 ... 70 °C
전기 연결	볼트 체결 단자
케이블 패킹 연결	M20x1,5
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 커버 소재	PC
하우징 소켓 소재	ABS+PC
콘솔 소재	ABS+PC