


**플러그**  
**FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B**  
 Part Number: 534497

**FESTO**

CPX-FEC-... 기능 모듈용



**자료 시트**

특징	값
폭	20 mm
높이	62 mm
길이	61 mm
제품 중량	60 g
필드버스 인터페이스	1x9 케이지 클램프 터미널
허용 가능 케이블 직경	5 ... 10 mm
보호 등급	IP65 IP67 조립된 조건 IEC 60529에 따름
주변 온도	0 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	95 % 비-응결
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA-강화
유니언 너트 소재	황동
나사 소재	강철
씰 소재	NBR