



일방향 유량 조절 밸브 GRLA-1/8-QB-1/4-U

Part Number: 534658

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|----------------------------------|
| 밸브 기능 | 배기 공기용 일방향 유량 조절 밸브 |
| 공압 연결구, 포트 1 | QB-1/4 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 1/8 NPT |
| 액츄에이터 형태 | 수동 |
| 조절 부품 | 슬롯형 헤드 볼트 |
| 마운팅 형태 | 나사산 외부 (수) 나사산 포함 |
| 정방향 표준 공칭 유량 | 8.44 cfm |
| 조절 방향 표준 공칭 유량 | 6.5 ... 8.62 cfm |
| 주변 온도 | 32 ... 140 °F |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -13.8 ... 116 Psi |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 13.8 cfm |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 13.8 ... 14.3 cfm |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 매체 온도 | 32 ... 140 °F |
| 최대 조임 토크 | 5.2 ft-lbf |
| 제품 중량 | 0.7 oz |
| 나사산 플러그 소재 | 황동 니켈 도금 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 씰 소재 | NBR |
| 중공 볼트 소재 | 황동 니켈 도금 |
| Release ring 소재 | POM |
| 널링 헤드 소재 | 황동 니켈 도금 |
| 조정 나사 소재 | 황동 니켈 도금 |
| 회전 피팅 소재 | PBT-강화 |