



일방향 유량 조절 밸브 GR-QB-1/2-U

Part Number: 534685

FESTO

이 Type은 진공에 적합.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	일방향 유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	QB-1/2
공압 연결구, 포트 2	QB-1/2
액츄에이터 형태	수동
조절 부품	슬롯형 헤드 볼트
마운팅 형태	라인 설치 관통 홀 포함 옵션
정방향 표준 공칭 유량	14 cfm
조절 방향 표준 공칭 유량	10.8 ... 12.7 cfm
작동 압력	-13.8 ... 116 Psi
주변 온도	0 ... 60 °C
하우징 소재	PBT-강화
조립 위치	어디든
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	23.2 cfm
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	16.6 ... 20.2 cfm
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
매체 온도	32 ... 140 °F
제품 중량	4.2 oz
나사산 플러그 소재	황동 니켈 도금
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
Release ring 소재	POM
널링 헤드 소재	황동 니켈 도금
조정 나사 소재	황동 니켈 도금