



# 공압 압력 조절기 MS6N-LRPB-1/2-D5-VS-Z

Part Number: 534990

FESTO

직접 구동형 레귤레이터, 작동 응답시간 4 bar 까지, 응답시간 전면으로 출력.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든
디자인 구조	파일럿 정밀 격판 압력 조절기
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함
작동 압력 MPa	0.1 ... 1.4 MPa
작동 압력	1 ... 14 bar
압력 조절 범위	0.1 ... 4 bar
최대 압력 Hysteresis	0.02 bar
유량, 이차 배기	>= 650 l/min
표준 공칭 유량	>= 3,000 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1,000 g
마운팅 형태	전면 판넬 설치 라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	1/2 NPT
공압 연결구, 포트 2	1/2 NPT
공압 연결구, 포트 3	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄