



윤활기 MS4-LOE-1/4-U

Part Number: 535790

FESTO

금속 바늘, 유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	비례 표준 분무 윤활기
최대 오일 용량	36 cm ³
바늘 보호망	금속 하우징으로 내장
작동 압력	1 ... 12 bar
윤활기 기능을 위한 최소 유량	40 l/min
표준 공칭 유량	2,200 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	-10 ... 60 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	354 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	알루미늄 다이캐스트
	전조 알루미늄 합금
스크린 소재	PA