



필터 MS12-LF-G-EUV

Part Number: 537151

FESTO

40µm 필터, 금속 볼 가드, 완전 자동 응축수 배수, 좌측에서
우측으로 유량.



자료 시트

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	완전 자동 수동 순간-접점
디자인 구조	원심 분리기 포함 소결 필터
최대 응축수 용량	400 cm ³
바울 보호망	금속 하우징으로 내장
작동 압력	2 ... 12 bar
표준 공칭 유량	12,500 ... 16,000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 에 준하는 압축 공기 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	5 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:8:4]
매체 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
특성 제품 수명	>= 1,000 std
제품 중량	7,000 g
마운팅 형태	라인 설치 마운팅 브라켓 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	내부
공압 연결구, 포트 2	내부
커버 소재	PA
씰 소재	NBR
필터 소재	소결 청동
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	전조 알루미늄 합금
스크린 소재	PC