

블랭크 플러그 QSPC18

Part Number: 537533

FESTO

밸브나 블랭킹 플레이트 상의 실 연결구



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	10
작동 압력 전체 온도 범위	0.9 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	5 g
공압 연결구, 포트 1	카트리리지 18mm
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
블랭킹 플러그, 재질정보	강화 PA
분리 장치, 재질정보	강철
재질 정보, 오링	NBR