



필터 조절 밸브 LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI-H

Part Number: 537646
단종 예정 제품

FESTO

출력 압력 최대 7 bar, 압력 게이지 미포함, 5 마이크로 필터 등급.
단종 예정 제품. 2024년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
폭	44 mm
시리즈	DB
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	5 µm
응축수 배수기	반-자동
디자인 구조	압력 게이지 미포함 필터 압력 조절기
컨트롤러 기능	이차 배기 포함 복귀 유로 포함
압력 게이지	G1/8이 준비됨
작동 압력 MPa	0.15 ... 1 MPa
작동 압력	1.5 ... 10 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.5 bar
표준 공칭 유량	>= 1,000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [-:9-]에 준하는 압축 공기 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4] 가스 주입
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	200 g
마운팅 형태	라인 설치 관통 홀 포함 마운팅 브라켓 포함 옵션
압력 게이지 연결	G1/8
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
회전식 노브 소재	POM
필터 소재	PE
하우징 소재	PA-강화
보울 소재	PC