



필터 압력 조절기 LFR-1/8-DB-7-5M-O-MINI

Part Number: 537648

FESTO

출력 압력 최대 7 bar, 압력 게이지 미포함, 5 마이크로 필터 등급.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|--|
| 사이즈 | MINI |
| 폭 | 44 mm |
| 시리즈 | DB |
| 액츄에이터 자물쇠 | 잠금 장치 포함 회전 손잡이 |
| 조립 위치 | 수평 +/- 5 |
| 필터 등급 | 5 µm |
| 응축수 배수기 | 수동 회전 |
| 디자인 구조 | 압력 게이지 미포함 필터 압력 조절기 |
| 컨트롤러 기능 | 이차 배기 포함 복귀 유로 포함 |
| 압력 게이지 | G1/8이 준비됨 |
| 작동 압력 | 1.5 ... 10 bar |
| 압력 조절 범위 | 0.5 ... 7 bar |
| 최대 압력 Hysteresis | 0.5 bar |
| 표준 공칭 유량 | >= 500 l/min |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010 [-:9:]에 준하는 압축 공기 가스 주입 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 |
| 출력에서 공기 청정 등급 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4] 가스 주입 |
| 매체 온도 | -5 ... 50 °C |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 제품 중량 | 200 g |
| 마운팅 형태 | 옵션 라인 설치 관통 홀 포함 마운팅 브라켓 포함 |
| 압력 게이지 연결 | G1/8 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/8 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1/8 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 씰에 대한 재질 정보 | NBR |
| 재질 정보, 회전 손잡이 | POM |
| 필터에 대한 재질 정보 | PE |
| 하우징에 대한 재질 정보 | PA-강화 |
| 바울에 대한 재질 정보 | PC |