

# 송신기 SOEG-S-Q20-K-L-TI



Part Number: 537744

단종 예정 제품

블록 디자인

단종 예정 제품. 2020년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
디자인	블록 디자인
표준에 따름	EN 60947-5-2
인증	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
측정된 변수	위치
측정 원리	광전자
측정 방법	투과형 광 센서 송신기
발광 형태	적색
작업 범위	0 ... 6,000 mm
주변 온도	-20 ... 60 °C
회로 단락 보호	펄스
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
잉여 리플	10 %
유휴 전류	20 mA
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	케이블 4-심
케이블 길이	2 m
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
사이즈	20x32x12 mm
마운팅 형태	관통 홀 포함
제품 중량	37 g
하우징 소재	ABS
작동 보류 디스플레이	녹색 LED
설정 사양	Teach-In 전기 신호로 Teach-in
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 60 °C
보호 등급	IP67
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음