



# 필드버스 어댑터 FBA-PB-SUB-9-3XM12

Part Number: 537934  
단종 예정 제품

FESTO

PROFIBUS에 연결용.



## 자료 시트

특징	값
프로토콜	PROFIBUS
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	9
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	7
전기 연결 1, 마운팅 타입	나사 2개 4-40 UNC
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측 인입 버스 연결부(A), 송출 버스 연결부(B), 전원 공급 버스(C)
전기 연결 2, 설계	rund (A), (B), (C)
전기 연결 2, 연결 타입	플러그 커넥터(A), 소켓(B), 플러그 커넥터(C)
전기 연결 2, 케이블 인출구	직선형 (A), (B), (C)
전기 연결 2, 연결 기술	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
공칭 동작 전압 DC	24 V
케이블 길이	0.11 m
케이블 직경	6 mm
케이블 구조	7x0,14 차폐
공칭 도선 단면적	0.14 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP67
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-5 ... 50 °C
재질 사항	PWIS 물질 함유
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
Material cable sheath	TPE-U(PUR)