


솔레노이드 코일 MSFW-24AC-KX-M-EX

Part Number: 538218

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.

케이블 길이는 1에서 99 m까지 가능



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
스위칭 상태 표시기	아니오
최소 전환 시간	10 ms
정격 사용 시간	100%
특성 코일 자료	24 V AC: 50/60 Hz, 전력 4.4 VA
허용 가능 주기 파동	+/- 5 %
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
ATEX 카테고리 가스	II 2G
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex mb II T5
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex tD A21 IP65 T95°C
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
방폭 주변 온도	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
인증서 발행 부서	PTB 03 ATEX 2098 X
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 ... 40 °C
제품 중량	170 g
전기 연결	케이블
케이블 길이	< 85 m
공칭 도선 단면적	0.75 mm ²
마운팅 형태	널링 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
재질 정보, 솔레노이드 코일	알루미늄 에폭시 수지 구리 강철
재질 정보, 코일	구리