



유량 센서 SFET-F100-L-WQ6-B-K1

Part Number: 538532

FESTO

유량 변환기



자료 시트

특징	값
인증	C-Tick
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	PWIS 물질 함유
유량 측정 범위 최소 값	1 l/min
유량 측정 범위 최종 값	10 l/min
작동 압력	-0.7 ... 7 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:4:2] 질소
매체 온도	0 ... 50 °C
주변 온도	0 ... 50 °C
스위치-On 시간	50 ms
아날로그 출력	1 - 5 V
선형 에러, FS	5 %
아날로그값 재생 가능성, FS	1 %
부하 저항	50 kOhm
작동 전압 범위 DC	12 ... 24 V
전기 연결	케이블
케이블 길이	1 m
케이블 피복에 대한 재질 정보	PVC
마운팅 형태	관통 홀 포함
조립 위치	수평 가급적이면 수평 부착 (부품들을 위쪽으로 디스플레이) 만약 밸브가 움직인다면, 반드시 밸브가 움직이는 방향의 오른쪽에 부착!
공압 연결구	QS-6
제품 중량	70 g
하우징에 대한 재질 정보	PA
준비 상태 표시	LED
보호 등급	IP40
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통