



# 유량 센서 SFET-R0010-L-WQ4-D-K3

Part Number: 538535  
단종 예정 제품

FESTO

진공 영역에 대한 소형 유량 변환기  
단종 예정 제품. 2020년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
인증	C-Tick
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	PWIS 물질 함유
유량 측정 범위 최소 값	-0.1 l/min
유량 측정 범위 최종 값	0.1 l/min
작동 압력	-0.9 ... 2 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:4:2] 질소
매체 온도	0 ... 50 °C
주변 온도	0 ... 50 °C
스위치-On 시간	5 ms
아날로그 출력	1 - 5 V
선형 에러, FS	5 %
아날로그값 재생 가능성, FS	1 %
부하 저항	> 50 kOhm
작동 전압 범위 DC	12 ... 24 V
전기 연결	케이블
케이블 길이	3 m
케이블 피복 소재	PVC
마운팅 형태	관통 홀 포함
조립 위치	수평 가급적이면 수평 부착 (부품들을 위쪽으로 디스플레이) 만약 밸브가 움직인다면, 반드시 밸브가 움직이는 방향의 오른쪽에 부착!
공압 연결구	QS-4
제품 중량	25 g
하우징 소재	PA
준비 상태 표시	LED
보호 등급	IP40
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통