


서브-베이스 VMPA1-FB-AP-4-1-T1

Part Number: 538657

FESTO

밸브 터미널 MPA-S용.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-------------------|
| 폭 | 42 mm |
| 길이 | 107.3 mm |
| 격자 치수 | 10.5 mm |
| 최대 밸브 연수 | 4 |
| 작동 압력 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 작동 압력 | -0.9 ... 10 bar |
| 파일럿 압력 MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| 파일럿 압력 | 3 ... 8 bar |
| 부식 방지 등급 KBK | 0 - 부식 응력 없음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 제품 중량 | 185 g |
| 공압 연결구, 포트 2 | M7 |
| 공압 연결구, 포트 4 | M7 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 연결 플레이트 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |