

# 멀티핀 CPV10-VI-P6-M7-C


Part Number: 538809

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

밸브 터미널 CPV용.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX)
인증서 발행 부서	IECEX TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex eb IIC Gb
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex tb IIIC Db
방폭 주변 온도	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
제품 중량	390 g
재질 사항	RoHS 에 승인 할로겐-제거 동(Cu) 미사용
씰 소재	NBR
플레이트 소재	전조 알루미늄 합금