



공급 케이블 KPWR-MC-1-SUB-15HC-2,5

Part Number: 538914
단종 예정 제품

FESTO

부하 및 로직용 공급에 연결용.
단종 예정 제품. 2020년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D Mixed
전기 연결 1, 핀/와이어 수	7
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	6
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 납선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	6
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	6
작동 전압 범위 DC	0 ... 24 V
케이블 길이	2.5 m
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 50 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 100 mm
케이블 직경	10 mm
케이블 구조	2x2,5+2x(2x0,34) 차폐
공칭 도선 단면적	0.34 mm ² 2.5 mm ²
배선 끝단	핀 단자
보호 등급	IP54
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	0 ... 40 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-25 ... 60 °C
재질 사항	PWIS 물질 함유
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
절연 소재	TPE-E