



파일럿 라인 KES-MC-1-SUB-15-10

Part Number: 538921
단종 예정 제품

FESTO

제어시스템에 연결용 I/O 커플링.
단종 예정 제품. 2020년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	15
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	15
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 납선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	18
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	15
작동 전압 범위 DC	0 ... 24 V
케이블 길이	10 m
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 40 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 75 mm
케이블 직경	10 mm
케이블 구조	18x0,34 차폐
공칭 도선 단면적	0.34 mm ²
배선 끝단	배선 끝단 이음관
보호 등급	IP54
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	0 ... 40 °C
재질 사항	PWIS 물질 함유
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음