



연결 케이블 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

Part Number(&P): 539512

FESTO

근접 센서용, 포지션 트랜스미터, 압력 스위치, 유량 센서, 광 및 유도형 센서.



자료 시트

특징	값
작동 전압 범위 AC	30 V
작동 전압 범위 DC	30 V
허용 가능 전류 부하	1.7 A
오염 등급	3
보호 등급	IP65 IP67
최대 죄임 토크, 플러그 소켓	0.3 Nm
최대 플러그 조임 토크	0.5 Nm
최소 케이블 휨 반경	35 mm
전기 연결	4-pole / 5-선 M5x0,5 / M12x1 플러그 일자형 / 소켓 일자형
케이블 구조	4 x 0,14 mm ²
케이블 직경	3.4 mm
케이블 길이	1 m
케이블 형태	LifY11Y
공칭 도선 단면적	0.14 mm ²
마운팅 형태	널링 너트 포함 슬리브 너트 포함
하우징 색상	흑색
케이블 피복 색상	회색
잠금 너트에 대한 재질 정보	황동 니켈 도금
하우징에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
크림프 콘넥터용 재질 정보	황동 금 도금