



압력 조절기 LR-1/4-DB-7-MINI

Part Number: 539682
단종 예정 제품

FESTO

직접 제어되는 조절기, 작업 압력 7 bar 까지, 압력 게이지 포함.
단종 예정 제품. 2024년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
폭	44 mm
시리즈	DB
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든
디자인 구조	게이지 포함 압력 조절기
컨트롤러 기능	이차 배기 포함 복귀 유로 포함
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력 MPa	0.1 ... 1 MPa
작동 압력	1.5 ... 10 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.5 bar
표준 공칭 유량	>= 1,300 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	150 g
마운팅 형태	전면 판넬 설치 라인 설치 관통 홀 포함 마운팅 브라켓 포함 옵션
압력 게이지 연결	G1/8
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
회전식 노브 소재	POM
하우징 소재	PA-강화