



필터 압력 조절기 LFR-1/8-DB-7-MINI-H

Part Number: 539684

FESTO

출력 압력 최대 7 bar, 압력 게이지 포함, 40 마이크로 필터 등급.



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
폭	44 mm
시리즈	DB
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	반-자동
디자인 구조	압력 게이지 포함 필터 압력 조절기
컨트롤러 기능	이차 배기 포함 복귀 유로 포함
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	1.5 ... 10 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.5 bar
표준 공칭 유량	>= 700 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]에 준하는 압축 공기 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	1
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:8:4] 가스 주입
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	200 g
마운팅 형태	옵션 라인 설치 관통 홀 포함 마운팅 브라켓 포함
압력 게이지 연결	G1/8
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	NBR
재질 정보, 회전 손잡이	POM
필터에 대한 재질 정보	PE
하우징에 대한 재질 정보	PA-강화
바울에 대한 재질 정보	PC