


소켓 MSSD-E-M12

Part Number: 539711

FESTO

솔레노이드 코일 및 밸브용, JMEH, MEH, MOEH 밸브용 포트 패턴.



자료 시트

특징	값
연결 주기	50
마운팅 형태	M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
조립 위치	어디든
제품 중량	11 g
전기 연결 1	각형 소켓, 정사각형 디자인, 3핀, 타입 C
전기 연결 2	볼트 체결 단자
작동 전압 범위 DC	0 ... 300 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 250 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	6 A
케이블 패킹 연결	M12
허용 가능 케이블 직경	4 ... 6 mm
종단 단면	0.75 mm ²
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	PA-강화
하우징 색상	흑색
실 소재	HNBR