



볼 밸브 드라이브 유니트 VZPR-BPDH-22-R112R

Part Number(&P): 540877

FESTO

반회전 드라이브 공압 DAPS 구성. 2/2-way VAPB 스틸 재질
볼밸브 조합.



자료 시트

특징	값
디자인 구조	2-way 볼 밸브 회전 드라이브
액추에이터 형태	전기적 공압
조립 위치	어디든
마운팅 형태	CNOMO 내부 (암) 나사산 포함
프로세스 밸브 연결	Rp1 1/2
스위칭 상태 표시기	손잡이 방향 = 유량 방향
공칭 직경 DN	40
작동 압력, 볼 밸브 드라이브	1 ... 8.4 bar
프로세스 밸브의 공칭 압력	63
매체 온도	-20 ... 150 °C
주변 온도	-20 ... 80 °C
재질 사항	PWIS 물질 함유
식품 산업용 승인	아니오
제품 중량	7,000 g
부식 방지 등급 KBK	3