


# 아날로그 모듈 CPX-4AE-T

Part Number: 541486

FESTO

모듈형 전기 터미널 CPX용. -200°C부터 850°C까지 온도 측정 범위를 갖는 4개의 온도 센서 연결 허용.



## 자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	- 단락 후 행동 50 mm x 107 mm x 50 mm
제품 중량	47 g
주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
보호 등급	9-핀 / 9-핀
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음 (설치 시)
최대 라인 길이	200 m 차폐
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA-강화 PC
LED 표시	1 그룹 진단 4 채널 진단
진단	채널별 와이어 단선 채널별 한계 위반 단락 입력 신호 파라미터화 에러
파라미터 설정	채널별 강제 한계 모니터링/채널 측정 단위 측정값 스무딩 채널별 센서 타입 와이어 단선/채널 모니터링
내부 사이클 타임	250 ms
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
작동 전압에서 고유 전류 소모량	평균 50 mA
입력 수	4
데이터 포맷	120 V AC: 60 Hz, 스위칭 전원 11.5 VA, 홀딩 용량 6.5 VA 손실 방지를 위한 마운팅
반복 정확도	25° C 에서 0.05%
25°C에서 기본 에러 제한	Pt 센서의 경우 ±0.6 K
주변 온도 범위와 관련 작동 에러 제한	±0,6 %
센서 타입	Ni 100 Ni 1000 Ni 120 Ni 500 Pt 100 Pt 1000 Pt 200 Pt 500
전기적 절연 채널? 채널	아니오
전기적 절연 채널? 내부 버스	예
보호 (단락)	내부 전기적 퓨즈