



압력 증강 밸브 MS12-DL-G

Part Number: 541497

FESTO

천천히 가압 및 감압용 공압 장치



자료 시트

특징	값
배기 기능	유량 조절 가능
액추에이터 형태	공압
조립 위치	어디든
수동 작동	없음
디자인 구조	피스톤 시트
Reset 형태	기계 스프링
파일럿 형태	직접
파일럿 공압 공급	내부
유량 방향	전환 불가
밸브 기능	2/2
작동 압력	2 ... 20 bar
표준 공칭 유량	25,000 ... 42,000 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	3,600 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	매니폴드 모듈
공압 연결구, 포트 2	매니폴드 모듈
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트