


솔레노이드 코일

VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

Part Number: 541665

FESTO

Cable with insulating conduit connection, 24 V DC



자료 시트

특징	값
특성 코일 자료	24 V DC: 4.5 W
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
EU 국가외 폭발 방지 인증	NEC 500 Class I, Div. 1
부식 방지 등급 KBK	1
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 ... 60 °C
케이블 길이	0.5 m
재질 사항	RoHS 에 승인