



볼 밸브

VZBA-R12-63-32T-F0304-R

Part Number(&P): 542010

FESTO

스테인리스 버전, 내부 나사산 포함 3-way 볼 밸브, 반회전 드라이브 DRD, DRE, DAPS 마운팅 용 ISO 5211 대응형 T 홀 90도 및 180도.



자료 시트

특징	값
디자인 구조	3-way 볼 밸브 T 홀
액추에이터 형태	기계적
씰링 원리	소프트
마운팅 형태	라인 설치
프로세스 밸브 연결	Rp1/2
스위칭 상태 표시기	슬롯 방향 = 유량 방향
플랜지 홀 패턴	F03 F04
내부 직경	12.5 mm
공칭 직경 DN	15
수동 작동	없음
유량 방향	전환 가능
프로세스 밸브의 공칭 압력	63
구동 토크	8 Nm
작동 매체	Inert gases Neutral fluids
매체 온도	-10 ... 140 °C
유량 Kv, T 홀, 각형	4.8 m3/h
유량 Kv, T 홀, 일자형	8.3 m3/h
유량 공차 Kv	+/- 20 %
재질 사항	PWIS 물질 함유
하우징에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
하우징용 재질 정보	1.4408
씰에 대한 재질 정보	PTFE
글로브, 재질정보	고합금 강철, 부식방지
볼용 재질 정보	1.4401
샤프트에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
샤프트용 재질 번호	1.4401
제품 중량	700 g
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 인쇄 장치 규정이 대응
부식 방지 등급 KBK	3