


# 연결 케이블 NEBV-B2W3P-F-0.5-M12G5

Part Number: 542130

FESTO

가조립형, MFH 밸브용.



## 자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 175301-803 EN 61076-2-101
조립 위치	어디든
케이블 특성	표준
스위칭 상태 표시기	LED
작동 상태 표시	황색 LED
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전류 부하	4 A
보호 등급	IP65 IP67
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 70 °C
주위 온도	-5 ... 70 °C
최대. 조임 토크	M12x1에서 0.6 Nm M3에서 0.4 Nm
최소 케이블 휨 반경	59 mm
제품 중량	69 g
전기 연결 1	각형 소켓, 사각 디자인, 3-핀, 유형 BI
전기 연결 2	일자형 플러그, M12x1, 5-핀, A-코드
케이블 구조	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
케이블 직경	5.9 mm
케이블 길이	0.5 m
공칭 도선 단면적	0.75 mm <sup>2</sup>
보호 접지 연결	가능
마운팅 형태	M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위 나사산 플러그 포함
하우징 색상	흑색
케이블 피복 색상	회색
씰에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
하우징에 대한 재질 정보	PBT TPE-U(PU)
케이블 피복에 대한 재질 정보	PVC
볼트 재질 자료	강철 아연 다이캐스트
크림프 콘넥터용 재질 정보	아연 도금 소켓 구리 합금 플러그, 금도금