


Pick&Place DHSP-HMP16-SLT16

Part Number(&P): 542975

FESTO

정밀하고 견고함 어플리케이션용 모듈형 핸들링 축과 컴팩트 미니 슬라이드의 구성. Festo 회전 및 그립퍼 제품군 인터페이스 정의. 마운팅 키트 나 완전 조립 및 설치로서 주문.

위의 FAX 요청하기 클릭



자료 시트

특징	값
조립	Pick&Place 2.0
유효부하	0 ... 4 kg
드라이브 유닛, Z 축	SLT-16
드라이브 시스템, Z 축	공압 스프링 복귀
행정거리, Z 축	0 ... 150 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,02 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,02 mm
드라이브 유닛, Y 축	HMP-16
드라이브 시스템, Y 축	공압 스프링 복귀
중간 위치, Y 축	x1
행정거리, Y 축	0 ... 320 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,02 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,02 mm