


선형 갠트리 DHSL-2DGPL40S-HMP25

Part Number(&P): 543010

FESTO

무동 가이드축 포함 로드리스 드라이브 및 모듈형 핸들링 축의 구성, softstop 적용으로 매우 다이내믹함, 및 견고함. Festo 회전 및 그립퍼 제품군 인터페이스 정의. 마운팅 키트 나 완전 조립 및 설치로서 주문.

위의 FAX 요청하기 클릭



자료 시트

특징	값
조립	1축 선형 갠트리 4.0
유효부하	0 ... 10 kg
드라이브 유닛, Z 축	HMP-25
드라이브 시스템, Z 축	공압 스프링 복귀
중간 위치, Z 축	x1
행정거리, Z 축	0 ... 400 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,02 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,02 mm
드라이브 유닛, Y 축	2x DGPL-40-SPC11
드라이브 시스템, Y 축	서보공압 스프링 복귀
중간 위치, Y 축	x2
행정거리, Y 축	0 ... 1,600 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,02 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 1 mm