


2차원 평면 갠트리 DHSF-DGE25RF-DGE25RF

Part Number(&P): 543020

FESTO

롤러 가이드 전동 벨트 축 및 무동 가이드축의 구성, 정밀하고
다이나믹한 포지셔닝. Festo 회전 및 그립퍼 제품군
인터페이스 정의. 마운팅 키트 나 완전 조립 및 설치로서 주문.
위의 FAX 요청하기 클릭



자료 시트

특징	값
조립	2차원 평면 갠트리 1.0-3.0
유효부하	0 ... 3 kg
드라이브 유닛, Y 축	DGE-25-ZR-RF
드라이브 시스템, Y 축	전기적 벨트, 롤러 가이드 포함
중간 위치, Y 축	어디든
행정거리, Y 축	0 ... 1,300 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,1 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,1 mm
드라이브 유닛, X 축	DGE-25-ZR-RF
드라이브 시스템, X 축	전기적 벨트, 롤러 가이드 포함
중간 위치, X 축	어디든
행정거리, X 축	0 ... 2,000 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, X 축	± 0,1 mm
중간 위치에서 반복정밀도, X 축	± 0,1 mm