


선형 갠트리 DHSL-DGC40-HMPL20

Part Number(&P): 543051

FESTO

로드리스 드라이브와 경량 핸들링 축의 구성, 다이내믹함, 정밀함, 모듈형. Festo 회전 및 그립퍼 제품군 인터페이스 정의.
마운팅 키트 나 완전 조립 및 설치로서 주문.
위의 FAX 요청하기 클릭



자료 시트

특징	값
조립	1축 선형 갠트리 2.0
유효부하	0 ... 4 kg
드라이브 유닛, Z 축	HMPL-20
드라이브 시스템, Z 축	공압 스프링 복귀
중간 위치, Z 축	x1
행정거리, Z 축	0 ... 200 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,02 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,02 mm
드라이브 유닛, Y 축	DGC-40
드라이브 시스템, Y 축	공압 스프링 복귀
중간 위치, Y 축	x1
행정거리, Y 축	0 ... 3,000 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,02 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 1 mm