


# 주 출력 소켓 NECU-G78G4-C2

Part Number: 543108

FESTO

모듈형 전기 터미널 CPX용.



## 자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 61984
인증	c CSA us (OL)
제품 중량	58.7 g
전기 연결 1	일자형 소켓, 7/8", 4-핀
플러그 코딩	ODVA AutoSIG
전기 연결 2	볼트 체결 단자
작동 전압 범위 DC	0 ... 250 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 250 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	10 A
서지 강도	2.5 kV
허용 가능 케이블 직경	6 ... 12 mm
종단 단면	<= 1.5 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP67
주변 온도	-25 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	PA
하우징 색상	흑색
유니언 너트 소재	니켈 도금 다이캐스트 아연
씰 소재	FPM NBR
전기 접점 소재	금 도금 구리 합금