

# 플라스틱 배관 PEN-10X1,5-NT

Part Number: 543249

FESTO

표준 외경 튜브, QS 플러그 연결용, 폴리에틸렌 (식품 산업에서 사용 미승인).



## 자료 시트

특징	값
외부 직경	10 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	40 mm
내부 직경	7 mm
최소 휨 반경	23.5 mm
튜브 특성	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
작동 압력에 주의	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
인증	TÜV
인증서 발행 부서	B 013277 0506 00
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
주변 온도	-30 ... 60 °C
길이에 따른 제품 중량	0.03766 kg/m
공압 연결구	외부 직경 10 mm의 푸쉬인 커넥터용
색상	투명
지주 경도	D 52 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	PE