



# 레귤레이터 플레이트 VMPA1-B8-R1C2-C-10

Part Number: 543339

FESTO



## 자료 시트

특징	값
폭	10.5 mm
조립 위치	어디든
공압 수직 적재	1 포트용 압력 조절기
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함
압력 게이지 선택	가능
압력 조절 범위	0.5 ... 8.5 bar
입력 압력 1	0.5 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 ... 50 °C
최대 죄임 토크	0.25 Nm
제품 중량	73.8 g
수직 적재식 마운팅 방식	매니폴드 블록상
압력 게이지 연결	M5
재질 사항	RoHS 에 승인
제어 판넬 소재	PA
씰 소재	NBR
레귤레이터 하우징 소재	PA