


# 제어 유닛 FED-301

Part Number: 543438  
단종 예정 제품

FESTO

PLC 시스템 연결용 LCD 그래픽 디스플레이 포함 표시 및 작동 유닛.  
단종 예정 제품. 2017년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
깊이	61 mm
높이	109 mm
길이	149 mm
최대 전면 패널 두께	5 mm
사용자 메모리	512 kByte
Real-time clock	예
이벤트 리스트	256
Recipe 메모리	32 kByte
알람	1,024
Real-time clock 편차	130 s / 월
색상의 수	RUN: 프로그램 실행됨
시스템 LED의 수	4
디스플레이	단색의 LCD
디스플레이 속성	Touchscreen
디스플레이 사이즈	3,8"
예비 배터리	3 V / 270 mA 리튬
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
디스플레이 해상도	1/4 VGA, 320x240 Pixel
공칭 동작 전압 DC	24 V
공칭 작동 전압에서 전류 소모	0,4 A
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	5 - 85 % 비-응결
보호 등급	IP65 전면, IP20 후면
주변 온도	0 ... 50 °C
인증	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
제품 중량	1,000 g
AUX 인터페이스	Sub-D 9-핀 플러그 소켓
PC 인터페이스	RS232 Sub-D 15-핀 플러그
프로그래밍 인터페이스	9,6 - 38,4 kBd
PLC 인터페이스	RS232 Sub-D 15-핀 플러그
Ethernet 인터페이스	옵션, 10 MBd
마운팅 형태	전면 판넬 설치
프로그래밍 소프트웨어	FED Designer 6.06 또는 높은 버전