



격판 공기 건조기 MS6-LDM1-1/2-P20-Z

Part Number(&P): 543645

FESTO

감소된 압력 이슬점, 금속 바울 포함, 유량 방향: 우측에서 좌측으로
주의: 장기간 동안 장비를 문제없이 작동할 수 있도록 보장해 주기 위하여, 작동 공기는 반드시 0.01 µm 마이크로-필터로 사전 필터 처리를 해주어야만 합니다 (입방 미터당 잔여 입자 < 0.1 µm, 잉여 오일 용량 < 0.1 mg)!



자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	박막 건조기
작동 압력	3 ... 12.5 bar
표준 공칭 유량	200 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:4:2]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
압력 이슬점 감소	20 K
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-20 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	Compressed air to ISO8573-1:2010 [1:3:2]
매체 온도	2 ... 50 °C
주변 온도	2 ... 50 °C
제품 중량	1.05 kg
마운팅 형태	옵션 라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금