



신호 변환기

SVE4-HS-R-HM8-2N-M8

Part Number: 544219

FESTO

센서의 아날로그 출력 신호를 스위칭 포인트로 변환



자료 시트

특징	값
인증	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
UL 주변 온도	-20 ... 60 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
재질 사항	RoHS 에 승인
신호 범위	위치 센서 SMH-S1-HG용
주변 온도	-20 ... 70 °C
스위칭 출력	2xNPN
스위칭 기능	자유롭게 프로그래밍 가능
스위칭 부품 기능	전환 가능
회로 단락 보호	펄스
과부하 저항 용량	가능
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 연결 기술	M8x1, EN 61076-2-104 표준 A 코드
전기 연결 1, 핀/와이어 수	4
전기 연결 1, 마운팅 타입	나사 잠금
전기 연결 2, 연결 타입	플러그
전기 연결 2, 연결 기술	M8x1, EN 61076-2-104 표준 A 코드
전기 연결 2, 핀/와이어 수	4
전기 연결 2, 마운팅 타입	나사 잠금
제품 중량	19 g
하우징 소재	ABS
설정 사양	Teach-In
보호 등급	IP65
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L