


# 밸브 터미널 MPAF-FB-VI

Part Number: 544397  
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2015년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



예시 표시

## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
밸브 기능	2/2 닫힘, 단동 솔레노이드 2x3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 2x3/2 열림, 단동 솔레노이드 2x3/2 열림/닫힘, 단동 솔레노이드 3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 3/2 열림, 단동 솔레노이드 5/2 복동 솔레노이드 5/2 단동 솔레노이드 5/3 공급 5/3 배기 5/3 중간 위치 닫힘
밸브 사이즈	20 mm 10 mm
최대 표준 공칭 유량	360 l/min bei 10 mm 900 l/min bei 20 mm
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
전기적 연결	필드버스
최대 밸브 연수	64
최대 압력 존 수량	17
전기 I/O 시스템	예
주변 온도	-5 ... 50 °C
보호 등급	IP65
액추에이터 형태	전기적
밸브 터미널 타입	33
디자인 구조	피스톤 슬라이드 피스톤 시트
파일럿 공압 공급	외부 내부
밸브 터미널 구조	모듈형, 밸브 사이즈는 혼합 가능
스위칭 상태 표시기	LED
진공에 대한 적합성	예
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	+/- 25 %
ATEX 카테고리 가스	II 3G
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex nA IIC T4 X Gc
방폭 주변 온도	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	0
보관 온도	-20 ... 40 °C
매체 온도	-5 ... 50 °C
재질 사항	RoHS 에 승인